

Garant**Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261326 12/07
GTIN	4062406100452
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	E12M SVJCR/L07
Spostamento centrale L ₃	2 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Larghezza del collo L ₄	7,8 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Set di viti per inserti	269028 27
Misura inserto	7 mm
Lunghezza della testina L ₁	18 mm
Angolo di regolazione κ	142 grado
Altezza di serraggio L ₂	11 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	13 mm
Ø Codolo D _s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice