

Garant**Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/05mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261326 8/05
GTIN	4062406100414
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 26
Ø Preforatura minimo D_{min}	8 mm
Spostamento centrale L_3	3 mm
Angolo di regolazione κ	142 grado
Lunghezza complessiva L	80 mm
Inserto adatto	VC.. 0501..
Misura inserto	5 mm
Altezza di serraggio L_2	7,5 mm
Codice ISO portautensile	E08F SVJCR/L05
Larghezza del collo L_4	6 mm
Lunghezza della testina L_1	26 mm
Ø Codolo D_s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice