

**Garant****Mandrino portafrese Forma ADB, BT 40 A = 100, Mandrino di Ø d1: 22mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302905 22     |
| GTIN            | 4062406100445 |
| Classe articolo | 31A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min<sup>-1</sup>. Forma ADB.

**Uso:**

**Con chiavetta** per frese con scanalature longitudinali, ad esempio DIN 841.

**Con anello di trascinamento** per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

**Fornitura:**

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

**Nota:**

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

**Descrizione tecnica**

|  |        |
|--|--------|
| Chiave speciale adatta n. art. 309840              | 22     |
| Sporgenza totale Dim. A                            | 100 mm |
| Ø Esterno D  | 40 mm  |
| Mandrino di Ø d <sub>1</sub>                       | 22 mm  |
| Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 | 22     |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 22                                |
| Ø Attacco D <sub>1</sub>  | 22 mm                             |
| Adattatore  | BT 40 A = 100                     |
| Norma   | DIN 6358                          |
| Norma attacco   | ISO 7388-2                        |
| Norma attacco   | JIS B6339                         |
| Forma   | ADB                               |
| Qualità equilibratura G con numero di giri                      | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup> |
| Precisione della concentricità radiale                          | ≤ 5 µm                            |
| Strategia di truciolatura                                       | HPC                               |
| Tipo di prodotto  | Attacchi frese                    |

## Accessori

|   |           |
|---|-----------|
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308795 40 |
| Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40                | 308802 40 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308760 40 |
| Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308785 40 |
| Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40        | 308820 40 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308790 40 |
| Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308801 40 |
| Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40                             | 308830 40 |
| Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40                | 308806 40 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308765 40 |