

**Garant**
**Mandrino portafrese Forma ADB, BT 40 A = 100, Mandrino di  $\varnothing$  d1: 40mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302905 40
GTIN	4062406100483
Classe articolo	31A

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min<sup>-1</sup>. Forma ADB.

**Uso:**

**Con chiavetta** per frese con scanalature longitudinali, ad esempio DIN 841.

**Con anello di trascinamento** per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

**Fornitura:**

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

**Nota:**

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

**Descrizione tecnica**

Chiave speciale adatta n. art. 309840	40
Mandrino di $\varnothing$ d <sub>1</sub>	40 mm
$\varnothing$ Esterno D	70 mm
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	40
Sporgenza totale Dim. A	100 mm

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	40
Ø Attacco D <sub>1</sub>	40 mm
Adattatore	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese

## Accessori

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40