

Garant**Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 8/05mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261327 8/05
GTIN	4062406100575
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	5 mm
Larghezza del collo L ₄	6 mm
Codice ISO portautensile	E08F SVJCR/L05
Spostamento centrale L ₃	3 mm
Set di viti per inserti	269028 26
Altezza di serraggio L ₂	7,5 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	8 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Lunghezza della testina L ₁	26 mm
Angolo di regolazione κ	142 grado
Inserto adatto	VC.. 0501..
Ø Codolo D _s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice