

**Garant****Portafrese con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 40 A = 100, Mandrino di Ø d1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303025 16
GTIN	4062406100582
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min<sup>-1</sup>. Forma ADB.

Con **4** fori per il lubrorefrigerante.

- **Forma cilindrica.**
- **Con foro Balluffchip.**
- **Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.**

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio frese.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

**Descrizione tecnica**

Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Ø Esterno D	38 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	16
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	16
Sporgenza totale Dim. A	100 mm

Ø Attacco D <sub>1</sub>	16 mm
Adattatore	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	ADB
Foro per il lubrorefrigerante	non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

## Accessori

Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40