

Garant**Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261327 16/11
GTIN	4062406100650
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	22 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Set di viti per inserti	269028 27
Lunghezza complessiva L	200 mm
Spostamento centrale L_3	2 mm
Misura inserto	11 mm
Angolo di regolazione κ	142 grado
Lunghezza della testina L_1	31,4 mm
Codice ISO portautensile	E16R SVJCR/L11
Larghezza del collo L_4	9,5 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Ø Codolo D_5	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice