

Garant**Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/07mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261327 10/07
GTIN	4062406100636
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Larghezza del collo L ₄	6,3 mm
Lunghezza della testina L ₁	18 mm
Angolo di regolazione κ	142 grado
Lunghezza complessiva L	125 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	13 mm
Misura inserto	7 mm
Inserto adatto	VC.. 0702..
Set di viti per inserti	269028 27
Spostamento centrale L ₃	1,5 mm
Altezza di serraggio L ₂	9 mm
Codice ISO portautensile	E10K SVJCR/L07
Ø Codolo D _s	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice