

Garant**Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/07mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261327 12/07
GTIN	4062406100643
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 27
Inserto adatto	VC.. 0702..
Angolo di regolazione κ	142 grado
Lunghezza della testina L_1	18 mm
Spostamento centrale L_3	2 mm
Misura inserto	7 mm
Altezza di serraggio L_2	11 mm
Larghezza del collo L_4	7,8 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	13 mm
Codice ISO portautensile	E12M SVJCR/L07
Lunghezza complessiva L	150 mm
Ø Codolo D_s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice