



Mandrino portautensili Forma AD, BT 30 corto, Ø di serraggio D1: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302597 12
GTIN	4062406100094
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min⁻¹.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	12
Ø Esterno D	42 mm
Sporgenza totale Dim. A	55 mm
Ø Attacco D ₁	12 mm
Adattatore	BT 30 corto
Norma	DIN 6359
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18.000 min ⁻¹

Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308765 30
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308760 30
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308785 30
Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 12 mm	309900 12