

Garant
Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261328 16/11
GTIN	4062406100698
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L_2	15 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Lunghezza della testina L_1	16,5 mm
Spostamento centrale L_3	11 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	21 mm
Codice ISO portautensile	E16R SVUCR/L11
Angolo di regolazione κ	93 grado
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice