

Barra alesatrice in HM E.. SVUCR 93°, per inserti VC.., a destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/11mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261328 25/11
GTIN	4062406100810
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L ₂	23 mm
Inserto adatto	VC 1103
Lunghezza della testina L₁	23 mm
Spostamento centrale L₃	17 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	31,5 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Codice ISO portautensile	E25S SVUCR/L11
Set di viti per inserti	269028 7
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Ø Codolo D _s	25 mm
Normativa	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	НМ
Passaggio interno per LR	Sì



Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice