

Garant**Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261329 16/11
GTIN	4062406100827
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	16,5 mm
Altezza di serraggio L_2	15 mm
Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Ø Preforatura minimo D_{min}	21 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Angolo di regolazione κ	93 grado
Lunghezza complessiva L	200 mm
Spostamento centrale L_3	11 mm
Codice ISO portautensile	E16R SVUCR/L11
Ø Codolo D_s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice