



Mandrino a pinza ER Forma AD, BT 30 A = 60, per Dim. pinza ER: 20



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302747 20
GTIN	4062406100995
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati.

- **Tutti i codoli con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min⁻¹.**
- **Ghiera di serraggio di precisione di alta qualità.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma **DIN 6499 – forme A e B.**

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881 – 309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 – 309745 o n. art. 613300.

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.

Strategia di truciolatura: HSC

Campo di serraggio: 1 - 13 mm

Sporgenza totale Dim. A: 60 mm

Ø Esterno D: 34 mm

Ghiera di serraggio ER di ricambio: 20

Chiave di serraggio ER: 20

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	1 - 13 mm
--------------------	-----------

Chiave di serraggio ER	20
Ghiera di serraggio ER di ricambio	20
Sporgenza totale Dim. A	60 mm
Ø Esterno D	34 mm
Ø Attacco D ₁	1-13 mm
Adattatore	BT 30 A = 60
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	JIS B6339
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza