



Mandrino a pinza ER Forma AD, BT 40 corto, per Dim. pinza ER: 40



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302757 40 |
| GTIN | 4062406101046 |
| Classe articolo | 32A |

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati.

- **Tutti i codolicon sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min⁻¹.**
- **Ghiera di serraggio di precisione di alta qualità.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma **DIN 6499 – forme A e B.**

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881 – 309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 – 309745 o n. art. 613300.

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.

Strategia di truciolatura: HSC

Campo di serraggio: 3 - 26 mm

Sporgenza totale Dim. A: 80 mm

Ø esterno D: 63 mm

Ghiera di serraggio ER di ricambio: 40

Chiave di serraggio ER: 40

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|----|
| Ghiera di serraggio ER di ricambio | 40 |
|------------------------------------|----|

| | |
|--|------------------------------------|
| Sporgenza totale Dim. A | 80 mm |
| Campo di serraggio | 3 - 26 mm |
| Chiave di serraggio ER | 40 |
| Ø Esterno D | 63 mm |
| Adattatore | BT 40 corto |
| Norma attacco | JIS B6339 |
| Norma attacco | JIS B6339 |
| Forma | AD |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm |
| Strategia di truciolatura | HSC |
| Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |

Accessori

| | |
|---|-----------|
| Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 40 | 309680 40 |
|---|-----------|