

**HOLEX****Portafrese con trascinatore frontale Forma A, BT 30 corto, Mandrino di Ø d1: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303007 22
GTIN	4062406101176
Classe articolo	32A

**Descrizione****Esecuzione:**

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.

Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine. Qualità di equilibratura G 6,3 / 18.000 min<sup>-1</sup>). Forma A.

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio frese.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

**Descrizione tecnica**

Mandrino di Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Sporgenza totale Dim. A	40 mm
Ø Esterno D	48 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	22
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
Ø Attacco D <sub>1</sub>	22 mm
Adattatore	BT 30 corto

Norma	DIN 6357
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 18.000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali