

HOLEX**Calibro a corsoio digitale IP67 con asta di profondità tonda, Campo di misura: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412749 150
GTIN	4062406101213
Classe articolo	42A

Descrizione**Esecuzione:**

Display digitale allargato per facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua e polvere. Se non utilizzato per 2 ore, il calibro a corsoio si spegne automaticamente. Custodia in materiale sintetico antiurto.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

Materiale corpo	Plastica
Lettura	0,0005 pollici
Asta di profondità	sì
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Lettura	0,01 mm
Lunghezza dei becchi	40 mm
Risoluzione	mm / pollici

Asta di profondità	Ø 1,6
Taratura	A1
Norma	ISO 13385
Spegnimento automatico	sì
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Vite per base per asta di profondità	412236