

## Polsiera di messa a terra in tessuto Borchia 4,0 mm, Colore: B



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972801 B
GTIN	2050002007246
Classe articolo	98E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Completamente privo di metalli ad eccezione del cavo di allacciamento (evitare il contatto del metallo sulla pelle). Nastro con fibre in tessuto conduttivo e interno della fibbia in plastica elettricamente conduttiva. Dotazione standard con collegamento a borchia di 4,0 mm di diametro (compatibile a livello internazionale). Le polsiere di messa a terra sono adattabili alla circonferenza del polso dell'utilizzatore. Polsiere lavabili a 30 °C.

Lavaggio: Colorati 30 °C

Lunghezza: 240 mm

Larghezza: 22 mm

Colore: blu

### Descrizione tecnica

Ø pulsante	4 mm
adattabile alla circonferenza polso personale	sì
Lunghezza	240 mm
Colore	blu
Larghezza	22 mm
Messa a terra di persone	primario
senza metalli	sì
Isolamento elettrico	EGB/ESD
Lavaggio	Colorati 30 °C
Tipo di prodotto	Messa a terra di persone

