

Polsiera di messa a terra in tessuto borchia 4,0 mm, Colore: GL



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972801 GL
GTIN	4057989621234
Classe articolo	98E

Descrizione

Esecuzione:

Completamente privo di metalli ad eccezione del cavo di allacciamento (evitare il contatto del metallo sulla pelle). Nastro con fibre in tessuto conduttivo e interno della fibbia in plastica elettricamente conduttiva. Dotazione standard con collegamento a borchia di 4,0 mm di diametro (compatibile a livello internazionale). Le polsiera di messa a terra sono adattabili alla circonferenza del polso dell'utilizzatore. Polsiere lavabili a 30 °C.

Lavaggio: Colorati 30 °C

Lunghezza: 240 mm

Larghezza: 22 mm

Colore: luccicante

Descrizione tecnica

Larghezza	22 mm
Ø pulsante	4 mm
senza metalli	sì
Colore	luccicante
Lunghezza	240 mm
Messa a terra di persone	primario
adattabile alla circonferenza polso personale	sì
Isolamento elettrico	EGB/ESD
Lavaggio	Colorati 30 °C
Tipo di prodotto	Polsiera di messa a terra

