

## Polsiera di messa a terra in tessuto borchia 4,0 mm, Colore: DR



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972801 DR
GTIN	4057989621241
Classe articolo	98E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Completamente privo di metalli ad eccezione del cavo di allacciamento (evitare il contatto del metallo sulla pelle). Nastro con fibre in tessuto conduttivo e interno della fibbia in plastica elettricamente conduttiva. Dotazione standard con collegamento a borchia di 4,0 mm di diametro (compatibile a livello internazionale). Le polsiere di messa a terra sono adattabili alla circonferenza del polso dell'utilizzatore. Polsiere lavabili a 30 °C.

Lavaggio: Colorati 30 °C

Lunghezza: 240 mm

Larghezza: 22 mm

Colore: rosso scuro

### Descrizione tecnica

senza metalli	sì
Larghezza	22 mm
Colore	rosso scuro
Lunghezza	240 mm
adattabile alla circonferenza polso personale	sì
Messa a terra di persone	primario
Ø pulsante	4 mm
Isolamento elettrico	EGB/ESD
Lavaggio	Colorati 30 °C
Tipo di prodotto	Polsiera di messa a terra

