

## Cavo a spirale di messa a terra, Collegamento pulsante: 10,3mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972811 10,3
GTIN	4057989010274
Classe articolo	98E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Elevata elasticità e buona capacità di ritorno. Sistema cavo-connettore rinforzato con ottima resistenza alla trazione. Lunghezza in allungo: 2,4 m, lato del polso con resistenza di protezione da 1 M $\Omega$  (posizione contrassegnata). Dotato di un pulsante di 4,0 mm per la polsiera di messa a terra (compatibile a livello internazionale) e uno di 10,3 mm per il collegamento alla massa. Estremamente leggero per un comfort ottimale.

### Descrizione tecnica

Per uso internazionale	sì
Messa a terra di persone	primario
Lunghezza	2400 mm
Tipo di cavo	a spirale
Collegamento contatto pulsante (1)	Collegamento polsiera di messa a terra $\varnothing$ 4,0 mm
Collegamento contatto pulsante (2)	Collegamento cavi a spirale $\varnothing$ 10,3 mm

Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Cavo di messa a terra