

Garant**Inserto di troncatura scanalato, HB7010, Larghezza gola w: 0,9mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273665 0,9
GTIN	4045197719201
Classe articolo	21L

Descrizione**Uso:**

Con portainsero per larghezze piano di 3 mm.

Nota:

Le cartucce devono essere corrette in modo che siano adatte alla larghezza della gola.

Descrizione tecnica

Per anello di sicurezza a norma DIN471/472	0,8 mm
Larghezza gola w	0,9 mm
a_r	1,3 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Impiego secondario	K
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7010
Scanalature a norma	DIN 471

Scanalature a norma	DIN 472
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserito per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	230 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	190 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	70 m/min	S
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
CuZn	idoneo	250 m/min	N
Uni	idoneo		
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		