



Comparatore digitale analogico Lettura 0,001 mm, Intervallo di misurazione: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434621 25
GTIN	4946368121123
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Ampio display LCD con visualizzazione digitale e analogica. La posizione zero viene impostata e memorizzata. La velocità di spostamento non influisce sul valore misurato. **L'alimentazione di rete ne fa uno strumento adatto alle misurazioni di serie.** Cassa robusta; asta tastatrice di alta precisione.

Testo didascalie:

Uscita dati

Azzeramento

in qualsiasi posizione o asta graduata assoluta.

Preset

Commutazione 0,01 / 0,001 mm.

Collegamento

per alimentatore di corrente.

Inversione della direzione di conteggio

Il display passa

da verde a rosso quando viene superata la tolleranza.

On / Off

Commutazione multifunzionale

blocco valore max. o min. e differenza.

Scheda tecnica

Selezione intervallo di misurazione,
punto zero, visualizzazione analogica.

Funzione:

- **Cambio colore display al superamento delle tolleranze.**
- **Memoria valore minimo**
- **Memoria valore massimo (senza ricerca del punto di inversione).**
- **Visualizzazione punto zero, per es. per la misura di tolleranze.**
- **Inversione della direzione di conteggio.**

Fornitura:

Incluso cavo di alimentazione n. art. 497660, alimentatore 220 V / 9 V / 500 mA.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498430, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Taratura	C1
Campo di misura	25 mm
Forza di misura	≤ 1,8 N
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Limite di errore	0,003 mm
Risoluzione commutabile	0,01 / 0,001 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/434621-25>