

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro mobile, lato sinistro aperto, lato destro con sportello e cassetto, altezza 950 mm, Piano in faggio multiplex, 20×20G, Lunghezza piano: 1250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	924014 1250
GTIN	4062406101787
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetto 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, sbloccaggio cassette con una sola mano e portata di 75 kg.

Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con **superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce**, resistenza al rotolamento minima, rumorosità minima e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante.

Alloggiamento con sportello e alloggiamento aperto, ciascuno dotato di mensola zincata regolabile in altezza.

Collocamento:

altezza frontali dei cassette (destra) mm: 75

Altezza porta (destra) mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza (destra): 1

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassette e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7016.**

Descrizione tecnica

Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Cassetti larghezza utile in G	20
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Numero di porte	1
Numero dei cassetti	1
Abbassabile	no
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza utile cassetti	500 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Ø Ruota fissa	125 mm
Spessore piano di lavoro	25 mm
ComfortClose	no
Ø Ruota piroettante	125 mm
Lunghezza piano di lavoro	1250 mm
Paraurti	no
Cassetti profondità utile in G	20
Peso	100,9 kg
Profondità piano di lavoro	750 mm
Serie	Ready-to-go
Materiale piano di lavoro	Faggio multiplex
Larghezza struttura portante	1100 mm
Altezza utile corpo per cassetti	625 mm
Altezza	950 mm
Profondità struttura portante	700 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Materiale ruota	Poliuretano
Maniglia trasportabile	no
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio

Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Spessore inserti	25 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 75 mm	927805 75
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12