

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro mobile, lato sinistro aperto, lato destro con sportello e cassetto, altezza 950 mm, Piano in bambù, 20×20G, Lunghezza piano: 1250mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 924011 1250 |
| GTIN | 4062406101770 |
| Classe articolo | 9GG |

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. Corpo per cassette 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg.

Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con **superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce**, resistenza al rotolamento minima, rumorosità minima e parafile. Ruote piroettanti con freno e corona rotante.

Corpo con sportello e corpo aperto, ciascuno dotato di mensola zincata regolabile in altezza.

Collocamento:

altezza frontali dei cassette (destra) mm: 75

Altezza porta (destra) mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza (destra): 1

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassette e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7016.**

Descrizione tecnica

| | |
|---|-------------------------------|
| Ø Ruota fissa | 125 mm |
| Profondità piano di lavoro | 750 mm |
| Materiale piano di lavoro | Bambù |
| Altezza utile corpo per cassette | 625 mm |
| Peso | 96,7 kg |
| Larghezza struttura portante | 1100 mm |
| ComfortClose | no |
| Numero dei cassette | 1 |
| Numero di porte | 1 |
| Spessore piano di lavoro | 25 mm |
| Cassette larghezza utile in G | 20 |
| Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 |
| Profondità utile cassette | 500 mm |
| Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 |
| Maniglia trasportabile | no |
| Superficie di scorrimento che non lasciano tracce | sì |
| Cassette profondità utile in G | 20 |
| Profondità struttura portante | 700 mm |
| Altezza | 950 mm |
| Larghezza utile cassette | 500 mm |
| Abbassabile | no |
| Materiale ruota | Poliuretano |
| Serie | Ready-to-go |
| Superficie utile dei cassette in G | 20×20 |
| Lunghezza piano di lavoro | 1250 mm |
| Ø Ruota piroettante | 125 mm |
| Paraurti | no |
| Cassette con apertura differenziata | a una mano |
| Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio |

| | |
|--|--|
| Spessore del materiale | 1 mm |
| Altezza banco da lavoro | 950 mm |
| Portata cassette/ripiani estraibili | 75 kg |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 400 kg |
| Spessore inserti | 25 mm |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 % |
| Angolo di apertura sportello | 180 grado |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto | 20x20G |
| Tipo di prodotto | Banco da lavoro mobile |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Frontalini serratura per GridLine Modello KO21 | 914227 KO21 |
| Maniglia per GridLine Modello KO12 | 914226 KO12 |
| Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 75 mm | 927805 75 |