

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro, mobile, regolabile in altezza elettricamente, cavo, sportello lato sinistro, 4 cassetti sul lato destro, Piano in eluplan scuro, 20×20G, Lunghezza piano: 1500/DEmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	924517 1500/DE
GTIN	4062406101855
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. **Cassetti a estrazione totale**, con sblocco di sicurezza ad una mano e portata di 75 kg. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Regolazione elettrica continua dell'altezza. Regolazione dell'altezza tramite pulsante. Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con **superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce**, resistenza al rotolamento minima, rumorosità minima e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante.

Cavo di collegamento lungo 8 m. Con spina modello F.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Collocamento:

altezza porta (sinistra): 525

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Altezza frontalini cassetti (destra): 75, 100, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Campo di regolazione dell'altezza	850 - 1050 mm
Materiale ruota	Poliuretano
Peso	165,9 kg
ComfortClose	no
Spessore piano di lavoro	50 mm
Serie	Ready-to-go
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Ø Ruota fissa	125 mm
Ø Ruota piroettante	125 mm
Maniglia trasportabile	no
Cassetti profondità utile in G	20
Cassetti larghezza utile in G	20
Forza di sollevamento massima	6000 N
Numero di porte	1
Velocità di sollevamento	9 mm/s
Regolazione dell'altezza in continuo	sì
Profondità piano di lavoro	750 mm
Principio della regolazione dell'altezza	elettrico
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Altezza utile corpo per cassetti	525 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Abbassabile	sì
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Materiale piano di lavoro	Eluplan scuro
Larghezza struttura portante	1300 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì

Tensione di alimentazione	250 V
Numero dei cassettei	4
Profondità struttura portante	700 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Grado di protezione IP	IP 20
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	F
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	850-1050 mm
Portata cassettei/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassettei (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

Accessori

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassettei 75 mm	927805 75

Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 200 mm	927805 200
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 100 mm	927805 100
Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza frontalini cassette 150 mm	927805 150