

**Garant****Inserto di troncatura scanalato, HB7010, Larghezza gola w: 1,65mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273665 1,65
GTIN	4045197719232
Classe articolo	21L

**Descrizione****Uso:**

Con portainserito per larghezze piano di 3 mm.

**Nota:**

Le cartucce devono essere corrette in modo che siano adatte alla larghezza della gola.

**Descrizione tecnica**

$a_r$	1,9 mm
Per anello di sicurezza a norma DIN471/472	1,5 mm
Larghezza gola w	1,65 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Impiego secondario	K
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7010
Scanalature a norma	DIN 471

Scanalature a norma	DIN 472
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserito per troncatura

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	230 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	190 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	S
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
CuZn	idoneo	250 m/min	N
Uni	idoneo		
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		