

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro, mobile, regolabile in altezza elettricamente, cavo, sportello lato sinistro, 4 cassetti sul lato destro, Piano in bambù, 20x20G, Lunghezza piano: 1500/DEmm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	924511 1500/DE
GTIN	4062406101831
Classe articolo	9GG

## Descrizione

### Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traversa di fondo in tubo quadro. **Cassetti a estrazione totale**, con sblocco di sicurezza ad una mano e portata di 75 kg. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Regolazione elettrica continua dell'altezza.** Regolazione dell'altezza tramite pulsante. Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con **superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce**, resistenza al rotolamento minima, rumorosità minima e parafilo. Ruote piroettanti con freno e corona rotante.

Cavo di collegamento lungo 8 m. Con spina modello F.

### Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing < 12$  mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

### Collocamento:

altezza porta (sinistra) mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza (sinistra): 1

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 150, 200

### Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

## Descrizione tecnica

Ø Ruota piroettante	125 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Ø Ruota fissa	125 mm
Regolazione dell'altezza in continuo	sì
Numero dei cassette	4
Spessore piano di lavoro	50 mm
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Materiale ruota	Poliuretano
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Tensione di alimentazione	250 V
ComfortClose	no
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Cassette profondità utile in G	20
Abbassabile	sì
Profondità utile cassette	500 mm
Campo di regolazione dell'altezza	850 - 1050 mm
Altezza utile corpo per cassette	525 mm
Maniglia trasportabile	no
Serie	Ready-to-go
Profondità struttura portante	700 mm
Cassette larghezza utile in G	20
Larghezza struttura portante	1300 mm
Velocità di sollevamento	9 mm/s
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Principio della regolazione dell'altezza	elettrico
Numero di porte	1
Peso	172,9 kg

Forza di sollevamento massima	6000 N
Profondità piano di lavoro	750 mm
Materiale piano di lavoro	Bambù
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Grado di protezione IP	IP 20
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	F
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	850-1050 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro mobile

## Accessori

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21

Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza  
frontalini cassette 200 mm

927805 200

Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza  
frontalini cassette 75 mm

927805 75

Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza  
frontalini cassette 150 mm

927805 150

Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano Altezza  
frontalini cassette 100 mm

927805 100