

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro esagonale, 20×20G, Modello: 7**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	925804 7
GTIN	4062406102142
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Banco da lavoro esagonale in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Modello 6 con **6 cassetti**, modello 7 con **7 cassetti** per ciascuna cassetiera. Piano di lavoro da 50 mm di spessore in faggio multiplex incollato con colla idroresistente. Trattato con vernice UV trasparente.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Fornitura:

6 corpi per cassetti, 6 divisori in lamiera, piano di lavoro, materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e ante antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Descrizione tecnica

Altezza	850 mm
Superficie del piano di lavoro	con vernice trasparente
Altezza corpo per cassetti	800 mm
Materiale piano di lavoro	Faggio multiplex

Peso	640 kg
Numero dei cassetti	7
ComfortClose	no
Profondità corpo per cassetti	650 mm
Serie	vario
Profondità utile cassetti	500 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Larghezza corpo per cassetti	600 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Cassetti profondità utile in G	20
Cassetti larghezza utile in G	20
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	2000 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro esagonale

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassetti 100 mm	927800 100
Cassetto Altezza frontalini cassetti 75 mm	927800 75
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21

Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm

927800 200