

 Mahr

## Strumento di misura universale Multimar, Intervallo di misurazione: 260-615mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428051 260-615
GTIN	4059192024918
Classe articolo	43A

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Robusta struttura tubolare, rettificata in esecuzione cromata indurita.** Due bracci di misura per l'alloggiamento dei vari tastatori. Ampliamento del campo di misura di 75mm grazie all'inversione delle aste di misura. Utilizzabile con tutti i comparatori digitali, a orologio o a ventaglio con  $\varnothing$  Stelo 8 h 6 mm (fornito senza comparatore).

- **Elevata sicurezza di misura e precisione di ripetibilità grazie alla guida a sfere di grande precisione.**
- **Impugnature di protezione dal calore**
- **Direzione della forza di misura commutabile per misurazioni interne ed esterne.**
- **Forza di misura costante grazie alla molla integrata.**
- **L'asta di misura mobile è montata nella guida a sfere di grande precisione per i bassi valori di gioco e attrito.**
- **Colonna robusta, rettificata e cromo-indurita.**
- **Facile montaggio mediante blocchi di appoggio e di montaggio.**

#### Uso:

- **Dimensioni interne ed esterne.**
- **Filettatura interna ed esterna.**
- **Spallamenti di centraggio**
- **Cave, scanalature e gradini sottili.**
- **Coni interni ed esterni rettificati.**
- **Dentature interne ed esterne e molto altro.**

#### Nota:

Fino a campo di misura **2500 mm con CFRP; esecuzione leggera** su richiesta.

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	260 - 615 mm
Campo di applicazione esterno	230 - 585 mm
Campo di applicazione interno	260 - 615 mm
Corsa supporto mobile	12 mm
Serie	Multimar
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	A3
Tipo di prodotto	Strumento di misurazione universale

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio universali Campo di misura massima 600 mm	021400 600
--	------------

## Accessori

Tastatore per esterni piano di Ø 7,5 mm, 1 pezzo	428130
Coppia di morsetti di misura con foro Modello B	428141 B
Coppia di bracci di misura con foro di Ø 3,5 mm Profondità arco 100 mm	428101 100
Coppia di tastatori per esterni piani	428160
Coppia di bracci di misura con foro di Ø 3,5 mm Profondità arco 25 mm	428101 25
Coppia di tastatori per interni semicilindrici	428170
Coppia di morsetti di misura con foro Modello A	428141 A
Coppia di bracci di misura con foro di Ø 3,5 mm Profondità arco 70 mm	428101 70
Coppia di bracci di misura con foro di Ø 3,5 mm Profondità arco 35 mm	428101 35
Tastatore per interni sferico di Ø 7,5 mm, 1 pezzo	428120
Coppia di arresti di profondità per bracci di misura	428111