



Strumento di misurazione dei dati climatici Set per flussi d'aria, Modello: HD



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	474162 HD
GTIN	4029547019364
Classe articolo	47B

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di misurazione dei dati climatici Testo 440 per la misurazione della **velocità del flusso e della portata volumica nei condotti di ventilazione (m/s, m³/h)**. Sonda di misura a filo caldo (testina 9 mm) per flussi d'aria ridotti fino a 30 m/s. Incluso sensore di temperatura.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Strumento di misurazione dei dati climatici Testo 440 n. art. 474141 Dim. 440, 3× batterie Mignon modello AA, cavo USB, valigetta n. art. 474161 Dim. K e certificato di collaudo. Sonda a filo caldo n. art. 474152 Dim. HD

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 30 m/s
Errore max. (m/s + % del valore di misura)	± 0,03 + 4% (da 0 a 20 m/s) ± 0,5 + 5% (da 20,01 a 30 m/s)
Temperatura di esercizio	-20 - 70 °C
Grado di protezione IP	IP 54

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di batteria	Mignon AA
Numero di batterie contenute	3
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Taratura	Prezzo su richiesta
Tipo di prodotto	Strumento di misurazione dei dati climatici

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
--	------------