

Garant**Inserto per fresa Ø 16 mm tronco, conico, Modello: ST1400**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212776 ST1400
GTIN	4062406103163
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

· Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: $\pm 0,015$ mm.

Avanzamento f_z in acciaio < 60 HRC: 0,08 mm

Tipo: HB4015

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Tipo	HB4015
Raggio di curvatura	1 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio assiale Wiper	16 mm
Raggio radiale Wiper	32 mm
Raggio del tagliente R_1	1 mm

Lunghezza taglienti L_c	8 mm
Avanzamento f_z in acciaio < 1400 N/mm ²	0,1 mm
Avanzamento f_z in acciaio < 60 HRC	0,08 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura