

Garant
Inserto per fresa Ø 20 mm tronco, conico, Modello: HART


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212784 HART
GTIN	4062406103200
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

- Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: $\pm 0,015$ mm.

Avanzamento f_z in acciaio < 60 HRC: 0,1 mm

Tipo: HB7705

Descrizione tecnica

Modello	DURO
Tipo	HB7705
Raggio di curvatura	2 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio assiale Wiper	20 mm
Raggio radiale Wiper	40 mm
Raggio del tagliente R_1	2 mm

Lunghezza taglienti L_c	10 mm
Avanzamento f_z in acciaio < 1400 N/mm ²	0,15 mm
Avanzamento f_z in acciaio < 60 HRC	0,1 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura