



## Ghiera di serraggio ER con regolazione della concentricità, Per ER: 40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309619 40
GTIN	2050002004047
Classe articolo	33E

### Descrizione

#### Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.

Impostazione della concentricità sul punto zero mediante 6 viti. **Con scanalature.**

#### Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.

Ideale su torni, sia per utensili statici sia per utensili motorizzati.

#### Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680 – 309740.

Chiave non riutilizzabile (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

#### Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

Fino a 6.000 min<sup>-1</sup>.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	27,5 mm
Ø Esterno D	78 mm

Per ER	40 mm
Filettatura	M50×1,5
Norma	DIN 6499 D
Tipo di prodotto	Ghiera