

**HOLEX****Disco compatto D × T × H (mm), 125×3×22, Confronto granulometrico: 180****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566986 180
GTIN	4045197719010
Classe articolo	52M

**Descrizione****Esecuzione:**

Dischi compatti in tessuto di fibra pressato per lavorazione a freddo senza colori di rinvenimento.

**Uso:**

Per **lavori di asportazione, pulizia e rifinitura** di saldature d'angolo, punti di saldatura e punti di difficile accesso con smerigliatrici angolari (Ø 125 mm) o rettificatrici per saldature d'angolo (Ø 150 mm).

**Nota:**

Mole compatte in tessuto per lavorazione in piano vedi n. art. 566991. Mole abrasive di sbavatura e finitura per smerigliatrici da banchi vedi n. art. 568725, n. art. 568731 e n. art. 568741.

**Descrizione tecnica**

Esecuzione	6A medium
Grado durezza	medio
Confronto granulometrico	180
Grado di finezza	medio
Ø Disco D	125 mm

Ø Foro H	22 mm
Larghezza disco T	3 mm
Sigla materiale abrasivo	SiC
Materiale abrasivo	Carburo di silicio (SiC)
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	125×3×22
Velocità periferica massima	60 m/s
Numero massimo giri	10000 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Disco compatto

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		