

**Garant****Bussola portamaschi sincronizzato per ER32, Ø Codolo maschio a filettare d2: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	338186 10
GTIN	4062406103675
Classe articolo	31P

**Descrizione****Esecuzione:**

- Maschiatura e filettatura su macchine con mandrino sincronizzato.
- Compensazione assiale minima: + 0,5 mm / - 0,2 mm.
- Compensazione degli errori di sincronizzazione e, di conseguenza, filettatura di qualità più elevata e maggiore durata.
- Per attacchi per pinze di serraggio e utensili motorizzati a norma ISO 15488 (DIN 6499).
- Adatto per filettatura destra e sinistra.

**Esecuzione Testo pubblicitario:**

- Compensazione assiale minima: + 0,5mm / - 0,2 mm.
- Compensazione degli errori di sincronizzazione e, di conseguenza, filettatura di qualità più elevata e maggiore durata.

**Per:**

Attacchi Synchro ER n. art. 338180.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale L <sub>1</sub>	37 mm
Quadro del codolo	8 mm
Per Ø codolo maschio d <sub>2</sub> DIN 371	M10
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Passaggio interno per LR	sì, con max. 50 bar

Tipo di prodotto

Adattatore per maschiatura