

**Pinza ER per maschi a filettare, ER11, Ø Serraggio nominale d: 2,8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309399 2,8
GTIN	4062406104436
Classe articolo	32Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.  
Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 70 bar!).

**Per:**

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

**Nota:**

**HOLEX** le pinze ER non sono compatibili con i mandrini a pinza Centro-P e HiRunER. Senza guarnizione.

**Descrizione tecnica**

Adattatore	ER11
Norma	ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale	≤ 10 µm
Modello	4031 E
Ø Esterno D	11,3 mm
Lunghezza complessiva L	18 mm

Tipo di prodotto

Pinza di serraggio