

**Pinza ER per maschi a filettare, ER11, Ø Serraggio nominale d: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309399 4
GTIN	4062406104450
Classe articolo	32Z

Descrizione**Esecuzione:**

Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.
Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 70 bar!).

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

Nota:

HOLEXLe pinze ER[®] non sono compatibili con i mandrini a pinza Centro-P e HiRunER. Con guarnizione.

Descrizione tecnica

Adattatore	ER11
Norma	ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale	≤ 10 µm
Modello	4031 E
Ø Esterno D	11,3 mm
Lunghezza complessiva L	18 mm

Tipo di prodotto

Pinza di serraggio