

**Pinza elastica a trazione tonda, DIN 6341, 355 E, Ø Attacco: 13mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 329705 13     |
| GTIN            | 4062406104610 |
| Classe articolo | 32B           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Pinze di serraggio, **profilo tondo, crescente di 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

Filettatura della sega.

**Norma:**

**DIN 6341**

**Precisione:**

**Tolleranze di concentricità:** D = da 1 a 10 mm = 0,02 mm D = da 10 a 30 mm = 0,03 mm D = da 30 a 60 mm = 0,04 mm.

**Nota:**

Altri diametri e forme (per es. quadro o esagonale) **su richiesta!**

**Descrizione tecnica**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Angolo $\alpha$             | 17,5 grado         |
| K                           | 28 mm              |
| Lunghezza complessiva L     | 123 mm             |
| F                           | 20 mm              |
| Filettatura dente di sega G | S20x2 mm           |
| Norma                       | DIN 6341           |
| Modello                     | 355 E              |
| Tipo di prodotto            | Pinza di serraggio |

