

**Pinza elastica a trazione tonda, DIN 6341, 355 E, Ø Attacco: 4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	329705 4
GTIN	4062406104528
Classe articolo	32B

**Descrizione****Esecuzione:**

Pinze di serraggio, **profilo tondo, crescente di 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

Filettatura della sega.

**Norma:**

**DIN 6341**

**Precisione:**

**Tolleranze di concentricità:** D = da 1 a 10 mm = 0,02 mm D = da 10 a 30 mm = 0,03 mm D = da 30 a 60 mm = 0,04 mm.

**Nota:**

Altri diametri e forme (per es. quadro o esagonale) **su richiesta!**

**Descrizione tecnica**

K	28 mm
Lunghezza complessiva L	123 mm
F	20 mm
Angolo $\alpha$	17,5 grado
Filettatura dente di sega G	S20x2 mm
Norma	DIN 6341
Modello	355 E
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio

