



Pinza elastica a trazione tonda, DIN 6341, 386 E, Ø Attacco: 3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	329755 3
GTIN	4062406104672
Classe articolo	32B

Descrizione

Esecuzione:

Pinze di serraggio, **profilo tondo, crescente di 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

Filettatura trapezoidale.

Norma:

DIN 6341

Precisione:

Tolleranze di concentricità: D = da 1 a 10 mm = 0,02 mm D = da 10 a 30 mm = 0,03 mm D = da 30 a 60 mm = 0,04 mm.

Nota:

Altri diametri e forme (per es. quadro o esagonale) **su richiesta!**

Descrizione tecnica

K	45 mm
Angolo α	20 grado
Filettatura trapezoidale G	Tr32×1,5 mm
F	32 mm
Lunghezza complessiva L	115 mm
Norma	DIN 6341
Modello	386 E

Tipo di prodotto

Pinza di serraggio