

**Pinza elastica a trazione tonda, DIN 6341, 386 E, Ø Attacco: 6mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 329755 6 |
| GTIN | 4062406104702 |
| Classe articolo | 32B |

Descrizione**Esecuzione:**

Pinze di serraggio, **profilo tondo, crescente di 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

Filettatura trapezoidale.

Norma:

DIN 6341

Precisione:

Tolleranze di concentricità: D = da 1 a 10 mm = 0,02 mm D = da 10 a 30 mm = 0,03 mm D = da 30 a 60 mm = 0,04 mm.

Nota:

Altri diametri e forme (per es. quadro o esagonale) **su richiesta!**

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|-------------|
| K | 45 mm |
| Filettatura trapezoidale G | Tr32×1,5 mm |
| F | 32 mm |
| Angolo α | 20 grado |
| Lunghezza complessiva L | 115 mm |
| Norma | DIN 6341 |
| Modello | 386 E |

Tipo di prodotto

Pinza di serraggio