

Set di 2 magneti permanenti cilindrici piatti con boccola filettata, Neodimio, Ø: 43mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085927 43
GTIN	5012095608400
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

- **Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.**
- **Resistenza alla corrosione e protezione della superficie tramite gommatura.**
- **Gommatura per forze di tenuta laterali più elevate.**
- **Nucleo del magnete in neodimio.**

Uso:

Su superfici verniciate, nessun graffio né scivolamento.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.

Descrizione tecnica

Altezza	6 mm
Forza di tenuta nominale	85 N
Filettatura	M4 mm
Boccola filettata	sì
Materiale superficie	in gomma
Altezza con filettatura	10,5 mm

∅	43 mm
Materiale nucleo del magnete	Neodimio
Tipo di prodotto	Magnete permanente cilindrico piatto

Accessori

Set di ganci a vite con filettatura esterna 10 pezzi Filettatura M4	085921 M4
---	-----------