

**Garant****Mandrino per punte a inserti Forma ADB, SK 40, Per Ø codolo D1: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301285 20
GTIN	4062406104948
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

- La posizione del perno filettato rispetto alla svasatura conica nella punta a inserti è spostata di 0,4 mm.
- Durante il serraggio il Ø più ampio viene spinto verso la superficie del mandrino.
- Il sostegno migliore consente un maggiore avanzamento.
- Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla superficie di appoggio di 3 µm rettificata in piano.
- Con foro Balluffchip / RFID.

**Uso:**

Per l'alloggiamento di tutte le punte conformi alla norma DIN 6595, Parte 1.

**Per:**

Tutte le punte con codolo cilindrico a norma DIN 6595, Parte 1.

**Accessori speciali:**

Codolo (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, viti di ricambio n. art. 309907– 309908.

**Descrizione tecnica**

Per Ø codolo D <sub>1</sub>	20 mm
Ø Esterno D	40 mm
Sporgenza totale Dim. A	65 mm
Adattatore	SK 40

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Attacco per punte a inserti

## Accessori

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile Coppia max. 200 Nm	656050 200
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Chiave di serraggio ER attacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 40	309700 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 40	309680 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Strumento dinamometrico per minidado ER Per mandrini a pinza ER 20	309745 20
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
	308630 40

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per con  
40

Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna  
Adatti per con  
40

308806 40

CodoloMazak, Forma A Adatti per con  
40M

308670 40M

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per con  
40

308620 40

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per con  
40

308790 40

Chiave per minidado ER Per mandrini a pinza ER 20

309740 20

Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna  
Adatti per con  
40

308802 40

Codoloa tenuta stagna Adatti per con  
40

308660 40

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per con  
40

308740 40

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per con  
40

308650 40

Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN  
69872) per Dim. cono 40

308820 40

Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per con  
40

308610 40

Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40

308830 40