

**Garant****Mandrino per punte a inserti Forma ADB, SK 40, Per Ø codolo D1: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301285 25
GTIN	4062406104955
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

- La posizione del perno filettato rispetto alla svasatura conica nella punta a inserti è spostata di 0,4 mm.
- Durante il serraggio il Ø più ampio viene spinto verso la superficie del mandrino.
- Il sostegno migliore consente un maggiore avanzamento.
- Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla superficie di appoggio di 3 µm rettificata in piano.
- Con foro Balluffchip / RFID.

**Uso:**

Per l'alloggiamento di tutte le punte conformi alla norma DIN 6595, Parte 1.

**Per:**

Tutte le punte con codolo cilindrico a norma DIN 6595, Parte 1.

**Accessori speciali:**

Codolo (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, viti di ricambio n. art. 309907– 309908.

**Descrizione tecnica**

Per Ø codolo D <sub>1</sub>	25 mm
Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Ø Esterno D	45 mm
Adattatore	SK 40

Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Attacco per punte a inserti

## Accessori

Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Chiave per minidado ER Per mandrini a pinza ER 25	309740 25
Chiave di serraggio ER Attacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 40	309700 40
	308820 40

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40

Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile Coppia max. 200 Nm	656050 200
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Chiave di serraggio ER attacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 25	309700 25
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per cono 40	308620 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per cono 40	308790 40
Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 25	309680 25
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per cono 40	308740 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per cono 40	308795 40
Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 40	309680 40
Strumento dinamometrico per minidado ER Per mandrini a pinza ER 25	309745 25
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per cono 40	308806 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per cono 40	308765 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per cono 40	308660 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per cono 40	308760 40