

Garant**Mandrino per punta a inserti Forma ADB, SK 50, Per Ø codolo D1: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301287 20
GTIN	4062406104986
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **La posizione del perno filettato rispetto alla svasatura conica nella punta a inserti è spostata di 0,4 mm.**
- **Durante il serraggio il Ø più ampio viene spinto verso la superficie del mandrino.**
- **Il sostegno migliore consente un maggiore avanzamento.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla superficie di appoggio di 3 µm rettificata in piano.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

Testo didascalie:

Punta a inserti
Portautensile
Superficie di appoggio rettificata
Forma ADB

Uso:

Per l'alloggiamento di tutte le punte conformi alla norma DIN 6595, Parte 1.

Per:

Tutte le punte con codolo cilindrico a norma DIN 6595, Parte 1.

Accessori speciali:

Codolo (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, viti di ricambio n. art. 309907– 309908.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Ø Esterno D	40 mm
Per Ø codolo D ₁	20 mm
Adattatore	SK 50
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Attacco per punte a inserti

Accessori

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile Coppia max. 200 Nm	656050 200
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50

CodoloForma A Adatti per coni 50	308600 50
CodoloForma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50