

Set di 2 magneti permanenti cilindrici piatti con attacco filettato, Neodimio, Ø: 43mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	085926 43
GTIN	5012095608394
Classe articolo	08Q

Descrizione

Esecuzione:

- **Con forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.**
- **Resistenza alla corrosione e protezione della superficie tramite gommatura.**
- **Gommatura per forze di tenuta laterali più elevate.**
- **Nucleo del magnete in neodimio.**

Uso:

Su superfici verniciate, nessun graffio né scivolamento.

Descrizione tecnica

Filettatura	M6 mm
Ø	43 mm
Materiale superficie	in gomma
Forza di tenuta nominale	85 N
Altezza con filettatura	21 mm
Altezza	6 mm
Materiale nucleo del magnete	Neodimio

Tipo di prodotto

Magnete permanente cilindrico piatto