

Garant**Portainserito per tornitura e scanalatura, sinistro, Larghezza codolo / larghezza gola w: 16/1,5mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273758 16/1,5 |
| GTIN | 4045197720313 |
| Classe articolo | 21W |

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Nota:

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliante posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliante n. art. 273656 – 273670.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Profondità cave t_{\max} | 10,5 mm |
| Ampiezza funzionale L_4 | 16 mm |
| Lunghezza della testina L_1 | 30 mm |
| Larghezza gola w | 1,5 mm |
| Vite | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm |
| Larghezza codolo b | 16 mm |
| Tipo di impiego | sinistro |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Passaggio interno per LR | no |
| Possibilità di troncatura assiale | sì |
| Tipo di prodotto | Portainseri con bloccaggio a staffa |

Accessori

| | |
|---|-------------|
| Vite di bloccaggio Modello 4 | 279815 4 |
| Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |