

**Garant****Mandrino per punte a inserti Forma ADB, SK 50, Per Ø codolo D1: 32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301287 32
GTIN	4062406105006
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

- **La posizione del perno filettato rispetto alla svasatura conica nella punta a inserti è spostata di 0,4 mm.**
- **Durante il serraggio il Ø più ampio viene spinto verso la superficie del mandrino.**
- **Il sostegno migliore consente un maggiore avanzamento.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla superficie di appoggio di 3 µm rettificata in piano.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

**Testo didascalie:**

Punta a inserti  
Portautensile  
Superficie di appoggio rettificata  
Forma ADB

**Uso:**

**Per l'alloggiamento di tutte le punte conformi alla norma DIN 6595, Parte 1.**

**Per:**

Tutte le punte con codolo cilindrico a norma DIN 6595, Parte 1.

**Accessori speciali:**

Codolo (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, viti di ricambio n. art. 309907– 309908.

**Descrizione tecnica**

Per Ø codolo D <sub>1</sub>	32 mm
Ø Esterno D	52 mm
Sporgenza totale Dim. A	75 mm
Adattatore	SK 50
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Attacco per punte a inserti

## Accessori

Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
CodoloForma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Chiave di serraggio ERattacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 32	309700 32
CodoloForma B Adatti per coni 50	308640 50
	656050 200

Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile Coppia max. 200 Nm

Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 32	309680 32
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 50	308650 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per conici 50	308795 50
Codolo a tenuta stagna Adatti per conici 50	308660 50
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 50	308605 50