

**Garant****Mandrino per punta a inserti Forma ADB, SK 50, Per Ø codolo D1: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301287 25
GTIN	4062406104993
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

- **La posizione del perno filettato rispetto alla svasatura conica nella punta a inserti è spostata di 0,4 mm.**
- **Durante il serraggio il Ø più ampio viene spinto verso la superficie del mandrino.**
- **Il sostegno migliore consente un maggiore avanzamento.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla superficie di appoggio di 3 µm rettificata in piano.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**

**Testo didascalie:**

Punta a inserti  
Portautensile  
Superficie di appoggio rettificata  
Forma ADB

**Uso:**

**Per l'alloggiamento di tutte le punte conformi alla norma DIN 6595, Parte 1.**

**Per:**

Tutte le punte con codolo cilindrico a norma DIN 6595, Parte 1.

**Accessori speciali:**

Codolo (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, viti di ricambio n. art. 309907– 309908.

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno D	45 mm
Per Ø codolo D <sub>1</sub>	25 mm
Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Adattatore	SK 50
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Attacco per punte a inserti

## Accessori

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Chiave di serraggio ER Attacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 25	309700 25
Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 25	309680 25
Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Codolo Forma A Adatti per coni 50	308600 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
	308820 50

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50

Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile Coppia max. 200 Nm

656050 200

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50

308790 50

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50

308795 50

Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50

308605 50

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50

308765 50